



motion 160l comfort 2.0

Art nr: 20082161-00

Lett plassert offsetbadekar i tidløs design. Velg mellom to ulike massasjesystemer.



Detaljert informasjon

Artikkelkoder

EAN 7392429041430

Standarder og klassifiseringer

ETIM EC011610

EN-standard EN12764, EN61000

Omfattes av CE: Ja

Produktmål og vekt

Badedybde (mm) 430

Kardybde (mm): 430

Høyde min. (mm): 675

Lengde (mm): 1580

Bredde (mm) 1000

Nettovekt (kg) 100

Vannvolum (l) 300

Venstre-/høyreutforming Venstre

Strøm og belysning

Grunnsystem Antall faser 1 fase

Grunnsystem spenning (V) 230

Grunnsystem sikring 10A

Effekt (Watt) 1105

IP-klassifisering IPX5

Material og overflatebehandling

Farge Hvit

Overflatefinish Blank

Hovedsakelig materiale Akryl

Utstyr

Massasjesystem Comfort 2.0

Antall vanndyser 16

Bunnventil Ja

Avløpsrør Ja

6 powerjetdyser Ja

Ryggmassasje Ja

Fotmassasje Ja

Front/gavl Nei

Overfyllingsbeskyttelse Ja

Emballasjemål og vekt

Emballasjens høyde (m) 1,100

Emballasjens bredde (m) 1,820

Emballasjens lengde (m) 0,820

Bruttovekt (kg) 100,000

Annet

Utførelse Offset venstre

Vedlikeholdsråd

Rengjør karet etter hvert bad for å oppnå best mulig holdbarhet. Tørk bort vanndråper med en ren, myk klut for å unngå kalkbelegg. Hvis akryloverflaten skulle skades eller ripes opp, finns Clean & Shine Bathroom som rengjør og eliminerer mindre merker og riper. Ved dypere riper/skader poler med Clean & Shine Polermiddel. Hold bakterier borte og rørsystemet rent med hjelp av våre rengjørings- og desinfeksjons produkter från Spacare.